

# Manometras


## MA-63-10-R1/4-E-RG

Gaminio numeris: 525731  
Nebetiekiamas produktas

Su displėjumi bar. vienetais,leistinos raudona/žalia ribos.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 10 bar
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	63
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	R1/4
Medžiaga	Žalvaris
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Informacija apie tvirtinimą	ABS
Informacija apie peržiūros langą	PMMA
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	90 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka deguoniui Netinka acetilenui