



Priartėjimo jutiklis SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE

Gaminio numeris: 525898

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu, tvirtinimui iš viršaus, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Kabelio ilgis	2,5 m
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Konstrukcija	T- formai
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	≤ 11 ms
Suveikimo laikas	≤ 0,2 ms
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Liekamoji srovė	≤ 0,1 mA
Įtampos kritimas	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Produkto svoris	30 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Montavimo tipas	Įterpiamas Užfiksuota T formoje
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR