



Priartėjimo jutiklis

SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

Gaminio numeris: 525911

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, normaliai uždaras, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu, tvirtinimui iš viršaus, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Kabelio ilgis	7,5 m
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Konstrukcija	T- formai
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	11 ms
Suveikimo laikas	0,5 ms
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Liekamoji srovė	0,1 mA
Įtampos kritimas	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Suspaudimo momentas	0,6 Nm
Produkto svoris	90 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR