

Vakuuminis siurbtukas ESS-60-GT-G1/4

Gaminio numeris: 525982

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui | 6 mm |
| Min. detalės spindulys | 75 mm |
| Nominalus dydis | 2,5 mm |
| Siurbtuko diametras | 60 mm |
| Siurbtuko apimtis | 11,3 cm ³ |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Siurbtuko forma | Round deep |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 134 N |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 37 N |
| Produkto svoris | 21 g |
| Montavimo tipas | per vakuumo prieigą |
| Vakuumo pajungimas | G1/4 |
| Spalva | raudonas/rudas |
| Atramos kietumas | 72 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Aliuminio liejinys |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | Vulkollan® |