

Vakuuminis siurbtukas ESS-100-GT-G1/4

Gaminio numeris: 525988

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	9 mm
Min. detalės spindulys	135 mm
Nominalus dydis	5,5 mm
Siurbtuko diametras	100 mm
Siurbtuko apimtis	53,9 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	apvalus, varpo formos
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	297 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	375 N
Maksimalus tvirtinimo sriegio priveržimo momentas	11 Nm
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	183 N
Produkto svoris	87,5 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	G1/4
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®