

# Vakuuminis siurbtukas

## ESS-40-BT-M6

Gaminio numeris: 525989

FESTO

lengvai pakeičiamas,



### Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                                      |
|--|--|
| Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui  | 9 mm   |
| Min. detalės spindulys                       | 35 mm  |
| Nominalus dydis                              | 2,5 mm                                       |
| Siurbtuko diametras                          | 40 mm  |
| Siurbtuko apimtis                            | 9,8 cm <sup>3</sup>                          |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks                                     |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu                | Dydis 4                                      |
| Siurbtuko forma                              | Apvalus, 1,5- gofro                          |
| Darbinis slėgis                              | -0,95 ... 0 bar                              |
| Nominalus darbinis slėgis                    | -0,7 bar                                     |
| Darbinė terpė                                | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress                |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-A1-L                               |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 80 °C                                |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 59 N   |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio  | 22 N   |
| Produkto svoris                              | 18 g   |
| Montavimo tipas                              | per vakuumo prieigą                          |
| Vakuumo pajungimas                           | M6   |
| Spalva                                       | raudonas/rudas                               |
| Atramos kietumas                             | 72 +/- 5                                     |
| Material of threaded plug                    | Aliuminio liejinys                           |
| Informacija                                  | atitinka RoHS                                |
| Material suction cup                         | Vulkollan®                                   |