

Vakuuminis siurbtukas

ESS-80-BT-G1/4

Gaminio numeris: 525999

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	10,5 mm
Min. detalės spindulys	100 mm
Nominalus dydis	2,5 mm
Siurbtuko diametras	80 mm
Siurbtuko apimtis	59,1 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	237 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	102 N
Produkto svoris	85,5 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	G1/4
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®