

Vakuomo siurbtukas ESV-80-BT

Gaminio numeris: 526008

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	10,5 mm
Min. detalės spindulys	100 mm
Siurbtuko diametras	80 mm
Siurbtuko apimtis	59,1 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumpliniai
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	237 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	237 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	102 N
Produkto svoris	57,2 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®