


# Manometro komplektas DPA-100-16-MA-SET

Gaminio numeris: 526099

FESTO

slėgio stiprintuvui



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	40
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu
Darbinis slėgis	16 bar
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Produkto svoris	305 g