

Filtru-regulatorius

LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO

Gaminio numeris: 526279


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su įsukama sujungimų plokšte, be manometro, rankinis kondensato išleidimas

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Serijos	D
Vykdklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru regulatorius be manometro
Maksimalus kondensato kiekis	3 cm ³
Manometras	M5 paruošimas
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,3 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	210 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	114 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys
Material bowl	PC