



Manometras MA-27-10-M5

Gaminio numeris: 526323
Nebetiekiamas produktas

Su dispiėjumi bar. Vienetais.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 10 bar
Manometro nominalus dydis	27
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	4
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	M5
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	PA
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	11 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui