

Manometras MA-27-1,0-M5-MPA

Gaminio numeris: 526324

FESTO

Displėjus su Mpa vienetais



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 1 MPa
Manometro nominalus dydis	27
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	5
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	M5
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	PA
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	11 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui