

Tiesinė pavara DGPL-25-250-PPV-A-B-KF


Gaminio numeris: 526649

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	250 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	18 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	295 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Judanti masė	600 g
Judanti masė 0 mm eigos	600 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	53 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.520 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Material cover	Aliuminio liejinys padengtas
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminis anoduotas