


Priartėjimo jutiklis SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Gaminio numeris: 526676

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, 2- laidų pajungimas, pavaroms su 10 mm pločio grioveliu jutikliams, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvaliai skylei
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	bekontaktis 2 laidų
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	< 0,5 ms
išjungimo laikas	> 0,5 ms
Maksimali išėjimo srovė	50 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	1,5 W
Įtampos kritimas	< 8 V
Liekamoji srovė	< 1 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 2 - šerdžių
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Montavimo tipas	Viename lygyje su cilindro profiliu Fiksuotas apvaliame griovelyje įdedama į lizdą iš apačios
Suspaudimo momentas	0,4 Nm
Produkto svoris	15,4 g
Informacija apie tvirtinimą	PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67