


Servovariklis MTR-AC-55-3S-AA

Gaminio numeris: 526723

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Maksimalus greitis	8.090 1/min
Nominalus pasisukimo greitis	6.800 1/min
Nenutrūkstama atviros grandinės srovė	2,15 A
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Variklio konstanta	0,457 Nm/A
Nominali variklio galia	468 W
Nominali nuolatinė įtampa	325 V
Nominali variklio srovė	1,4 A
Maksimali srovė	6,4 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	Maks. 90%
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,2 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,2 kgcm ²
Nominalus momentas	0,66 Nm
Maksimalus momentas	2,8 Nm
Sustojimo momentas	0,98 Nm
Leidžiama ašinė veleno apkrova	75 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	150 N
Produkto svoris	1.500 g