


# Servovariklis MTR-AC-70-3S-AA

Gaminio numeris: 526727

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Maksimalus greitis	11.640 1/min
Nominalus pasisukimo greitis	6.250 1/min
Nenutrūkstama atviros grandinės srovė	5,07 A
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Variklio konstanta	0,32 Nm/A
Nominali variklio galia	913 W
Nominali nuolatinė įtampa	325 V
Nominali variklio srovė	4,3 A
Maksimali srovė	10 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	Maks. 90%
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,4 kgcm <sup>2</sup>
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,4 kgcm <sup>2</sup>
Nominalus momentas	1,4 Nm
Maksimalus momentas	3,1 Nm
Sustojimo momentas	1,64 Nm
Leidžiama ašinė veleno apkrova	75 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	150 N
Produkto svoris	2.000 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas