


# Kabelio paskirstytojas ASI-KVT-FKX2-M12

Gaminio numeris: 527474

FESTO

AS- Sąsajai



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	46 mm
Aukštis	102 mm
Ilgis	28,5 mm
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su bėgeliu
Produkto svoris	190 g
Fieldbus sąsaja	AS-sąsaja: plokščia kabelio šakutė lizdas, M12x1 , 4-kontaktų, A-koduotas Apkrovos įtampa: plokščio kabelio jungtis
Nuolatinė darbinė įtampa, AS sąsaja	26,5 ... 31,6 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa, AS sąsaja	26,5 V
Nuolatinė darbinė įtampa, apkrovos įtampa	20,4 ... 26,4 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa, apkrovos įtampa	24 V
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie sandariklius	PUR
Informacija apie uždengimą	PA - sustiprintas
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 90 % nesikondensuojantis