


# Tepalinė MS4N-LOE

Gaminio numeris: 527702

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	30 ml
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga integruota kaip metalinė apsauga
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	40 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	1.100 ... 2.200 l/min
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	194 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys