


Paleidimo vožtuvas MS4-EE

Gaminio numeris: 527709

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	elektrinis
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Rankinis valdymas	fiksavimas nėra Stūmimas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Manometras	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 su slėgio jutikliu su manometru
Darbinis slėgis	4 ... 14 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 ... 2.000 l/min
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 24 V DC: 1.8 W
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
ATEX kategorijos dujos	II 3G

Savybės	Reikšmė
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex nA IIC T4 X Gc
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Food-safe	See Supplementary material information
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	273 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu