



Tepalinė MS4-LOE-1/8-R-Z

Gaminio numeris: 529414

FESTO

Plastikinė kolba su plastikine apsauga, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrucija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	30 cm ³
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	40 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	1.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	194 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC