

Tepalinė MS6-LOE-1/2-U

Gaminio numeris: 529777

FESTO

Metalizuota kolba, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	80 cm ³
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	50 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	7.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	810 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys