


# Mova EAMC-B-15-22-4-5

Gaminio numeris: 530084

FESTO

Elektromechaninėms pavaroms su žingsniniu varikliu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	4 mm
Laikiklio skersmuo 2	5 mm
Dydis	15
Nominalus ilgis	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	12.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	1 Nm
Produkto svoris	6 g
Informacija	atitinka RoHS