

Mova EAMC-B-15-22-5-5

Gaminio numeris: 530085

FESTO

Elektromechaninėms pavaroms su žingsniniu varikliu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	5 mm
Laikiklio skersmuo 2	5 mm
Dydis	15
Nominalus ilgis	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	12.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,13 kgmm ²
Keičiamas momentas	1 Nm
Produkto svoris	6 g
Informacija	atitinka RoHS