

# Oro paruošimo bloką kombinacija MSB6-1/4-FRC2:J6M1-Z

Gaminio numeris: 530263

FESTO

Filtro-regulatoriaus-tepalinės blokas, maksimalus slėgis 7 barai, 40 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Dydis                                 | 6   |
| Serijos                               | MS  |
| Vykdyklio užraktas                    | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu  |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°   |
| Filtravimo laipsnis                   | 40 μm   |
| Kondensato drena                      | Pilnai automatizuota  |
| Konstrukcija                          | Filtras regulatorius su manometru<br>proporcinis standartinis lubrikantas                                   |
| Valdiklio funkcija                    | Pastovus išėjimo slėgis<br>su pirminiu slėgio kompensatoriumi<br>su antriniu išmetimu<br>su grįžtamu srautu |
| Taurės apsauga                        | Plastikinė apsauga  |
| Manometras                            | su manometru  |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 0,3 ... 7 bar   |
| Iėjimo slėgis 1                       | 1,5 ... 12 bar  |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 2.100 l/min   |
| Darbinė terpė                         | Suslėgtas oras  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2   |
| Saugojimo temperatūra                 | -10 ... 60 °C   |
| Oro švarumo klasė išėjime             | 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1  |
| Terpės temperatūra                    | 5 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                  | 5 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                       | 1.495 g   |
| Montavimo tipas                       | su priedais   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | G1/4  |