



Oro paruošimo bloką kombinacija MSB6-3/8-FRC12:J10M2-Z

Gaminio numeris: 530285

FESTO

Filtro-regulatoriaus-tepalinės blokas, maksimalus slėgis 12 barų, 5 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Vykdyklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 μm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtru regulatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamam srautu
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Iėjimo slėgis 1	1,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	3.7.- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	1.713 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8