


# Oro paruošimo blokų kombinacija MSB4-1/4:H7N3M2-WP

Gaminio numeris: 531089

FESTO

Susideda iš filtro, reguliatoriaus, tepalinės, elementų montavimui prie plokštės. Maksimalus slėgis 12 barų, 40 µm filtras, su manometru, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Slėgio reguliatorius su manometru Standartiniai filtrai Standartinis tepalo išpurškėjas
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Slėgio valdymo diapazonas	1 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4