


Filtrai

MS4N-LF-1/4-CRV-Z

Gaminio numeris: 531495

FESTO

5 µm filtras, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 5 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Konstrukcija | Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu |
| Maksimalus kondensato kiekis | 19 ml |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Įėjimo slėgis 1 | 2 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.300 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | 3.7.- pagal DIN ISO 8573-1 |
| Terpės temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 189 g |
| Montavimo tipas | su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | NPT1/4-18 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie filtrą | PE |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | PC |