



Filtrai

MS6N-LF-1/4-EUV-Z

Gaminio numeris: 531552

FESTO

40 µm filtras, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliu
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Iėjimo slėgis 1	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.500 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	5:7:- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	820 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Aliuminio liejinys