


Greito jungimo lizdas KD2-CN-4

Gaminio numeris: 531623
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarantis](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3,2 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	119 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	11 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	CN-4
Informacija	atitinka RoHS