


# Greito jungimo lizdas KD4-1/2-I

Gaminio numeris: 531638

FESTO

Užsidarantis



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,2 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.305 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	32,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	86 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/2
Informacija	atitinka RoHS