



Tepalinė MS4N-LOE-1/8-R-Z

Gaminio numeris: 531705

FESTO

Plastikinė kolba su plastikine apsauga, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	30 ml
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Jėjimo slėgis 1	1 ... 12 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	40 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	1.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	194 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC