


Slėgio reguliatorius MS6N-LRB-1/2-D5-VS-AS-Z

Gaminio numeris: 531819

FESTO

Kolektoriaus montavimui, 4 barų maksimalus išėjimo slėgis, be manometro, rakinama reguliatoriaus rankenėle, P2 pajungimas iš priekio.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Vykdiklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Konstrukcija	tiesiogiai valdomas diafragmos reguliatorius su uždaru suslėgto oro padavimu
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 4 bar
Iėjimo slėgis 1	0,8 ... 20 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,25 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	7.300 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	747 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/2-14
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie valdymo panelę	POM PA
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie membraną	NBR