

Smulkus filtras MS6N-LFM-1/4-BRM-Z

Gaminio numeris: 531851

FESTO

1 µm filtras, plastikine kolba su plastikine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Dydis | 6 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 1 µm |
| Filtro efektyvumas | 99,99 % |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Maksimalus kondensato kiekis | 38 cm ³ |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Įėjimo slėgis 1 | 0 ... 20 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 550 l/min |
| Darbinė terpė | Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | 2.7.3 pagal DIN ISO 8573-1 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,5 mg/m ³ |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 600 g |
| Montavimo tipas | su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | NPT1/4-18 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie filtrą | Boro silikato pluoštas |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | PC |