



Aktyvuotos anglies filtras MS6N-LFX-1/4-R

Gaminio numeris: 531920

FESTO

Plastikinė kolba su plastikine apsauga, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Aktyvuotos anglies filtrai
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	900 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Oro švarumo klasė išėjime	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Terpės temperatūra	5 ... 30 °C
Liekamasis tepalas	0,003 mg/m3
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	Aktyvuota anglis
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC