

Kištukas FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Gaminio numeris: 532219

FESTO

DeviceNet, CANopen



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	20 mm
Aukštis	62 mm
Ilgis	61 mm
Protokolas	CAN
Produkto svoris	60 g
Fieldbus sąsaja	2x 5 spyruokliniai išvadai
Pastaba dėl fieldbus sąsajos	Bus in – bus out ciklas
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 10 mm
Apsaugos klasė	IP65 IP67 Sumontuotas pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 % nesikondensuojantis
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material of union nut	Žalvaris
Material screws	Plienas
Material seals	NBR