

# Vakuomo generatorius VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-R01-A

Gaminio numeris: 532621

FESTO

Su pulsiniu išmetimu. Standartinis, didelis išsiurbimo lygis, plotis 14 mm, T formos su prijungimo jungtimi ir atviru duslintuvu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,45 mm
Tinklelio matmuo	14 mm
Konstrukcija, slopintuvas	atidaryta
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Standartas Didelis siurbimo srautas
Integruota funkcija	Pneumatinis impulsinis skirstytuvas Atviras slopintuvas
Konstrukcija	T- forma
Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui	5 bar
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	13,6 l/min
Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui	1,93 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Valymo rekomendacija	Muilo putas
Akustinis slėgis prie nominalaus darbinio slėgio	52 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	49 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Atviras slopintuvas
Vakuomo pajungimas	QS-6
Material of connecting thread	aliuminio lydinys, anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA - sustiprintas POM- sustiprinta
Material silencer	PE
Material screws	Plienas
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys
Material fitting	Žalvaris Nikeliuota