


Maitinimo tinklo išėjimo lizdas NTSD-WD-11

Gaminio numeris: 533119

FESTO

Skirstytuvų saloms.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	34 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Pasuktas kištuko lizdas Įsuktas terminalas
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	16 A
Kabelio prijungimas	Pg11
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 11 mm
Gnybto skerspjūvis	2,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Vario lydinys Žalvaris