



# Dangtis VMPA-KMS-H

Gaminio numeris: 533198

FESTO

Skirstytuvų salos MPA-S daugiapolinei jungčiai.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	DIN 41652
Prijungimo dažnis	50
Produkto svoris	71 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas / Lizdas
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, type of mounting	3x M3 screws
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection technology	Crimp contacts
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali darbinė kintama įtampa	3 V
Atsparumas smūgiams	1 kV
Kabelio skersmuo	6 ... 12 mm
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	pilkas
Material of union nut	PA
Material seals	CR NBR
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy