


Operatoriaus įtaisas FED-50

Gaminio numeris: 533531

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungiamas prie PLV, 4 funkcinų mygtukų.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	53 mm
Aukštis	109 mm
Ilgis	149 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	512 kByte
Naudojamų LED diodų skaičius	5
Funkcinių klavišų skaičius	4
Sisteminų klavišų skaičius	7
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	256
Įsiminimo būdas	16 Kilobyte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Monochrominis LCD Su fono apšvietimu
Displėjaus tipas	4 x 20 simbolių LCD
Displėjaus dydis	4 x 20 simbolių
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	120x32 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,25 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	RCM Mark
Produkto svoris	1.000 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
PC sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd
PLV sąsaja	15-galvučių RS232 Kištukas

Savybės	Reikšmė
	Sub-D
Ethernet sąsaja	Pasirinktinai, 10 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	FED Designer 6.06 arba aukštesnė versija
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	NEC 500 Class I, Div. 2