


T įkišama jungtis QST-F-12-10

Gaminio numeris: 533873

FESTO

mažinantįs.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	10 mm
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	0 ... 150 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Produkto svoris	64,3 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	vamzdeliui, 12mm išorinio skersmens
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta
Informacija apie sandarinimo žiedus	FPM
Informacija apie žarnelės sandariklį	FPM