



# Šarnyrinis/griebtuvo įtaisas HGDS-PP-12-YSRT-A

Gaminio numeris: 534279

FESTO

Su hidrauliniu dempferiu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	20 N
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždariant	52 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	58 N
Tikslus nustatymas posūkio pavaros	-2,5 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay	0 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz	0 mm
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	30 ms
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	20 ms
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	1,5 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	1,5 Nm
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Spaustuvų eiga	2,5 mm
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1,5 Hz
Sukimo momentas prie 6 bar	0,85 Nm
Produkto svoris	465 g
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Pasisukimo kampas	210 deg
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 210 deg
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	1,5 Nm
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždariant	26 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	29 N
Griebimo funkcija	lygiagretus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Informacija apie pavaros veleną	Plienas
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas, posūkio pavarą	su priartėjimo jutikliu
Pozicijos atpažinimas, griebtuvą	su priartėjimo jutikliu
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė
Dempferiavimas posūkio pavarai	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Informacija apie griebtuvus	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie uždengimą	POM
Dydis	12
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Montavimo tipas	Su skėstadygiu grioveliu Pasirenkamas
Konstrukcija	Posūkio pavarą
Pneumatinis pajungimas	M5
Konstrukcija	Su lygiagrečiu griebtuvu ir griebtuvo pavarą