


Vienkryptis droselis GRLA-1/8-QS-8-RS-D

Gaminio numeris: 534337

FESTO

Su įsriegtu varžtu ir sujungiama veržle



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	215 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	175 ... 250 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	400 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 410 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	3 Nm
Produkto svoris	24 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys anoduotas
Material release ring	POM
Material knurled head	Aliuminio liejinys anoduotas
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material swivel fitting	Cinkuota