


Galinio jungiklio priedas DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Gaminio numeris: 534471

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845
Tinka visoms DAPS pasukimo pavaroms, bet tik DRD/DRE dydžių nuo 4 iki 225. DRD/DRE pasukimo pavaroms dydžių nuo 1 iki 2, gali būti tik montuota prie dydžių 375 - 880 per DAPZ-SBZ-... adapterį.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	8 ... 13 mm
Paremtas standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Matavimo principas	Induktyvinis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Izoliacinė įtampa	50 V
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Jungiklio išėjimas	PNP
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	įsuktas terminalas įkišama
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	EPDM
Korpuso dangtelio medžiagų specifikacija	PC
Rozetės korpuso medžiagų specifikacija	PA
Konsolės medžiagų specifikacija	PA