


# limit switch box DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Gaminio numeris: 534474

FESTO

Posūkio pavaroms su surinkimo sąsajoms VDI/VDE 3845



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	7 ... 13 mm
Paremtas standartu	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Matavimo principas	mechaninė/elektrinė
Komutavimo pozicijos indikatorius	Taip
Nominalus AC įtampos lygis	4 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	4 ... 250 V
Būdingas srovės suvartojimas prie darbinės įtampos	1 mA ... 5 A
Izoliacinė įtampa	250 V
Maksimali išėjimo srovė	5.000 mA
Mažiausio apkrovimo srovė	1 mA prie 4 V/DC
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Kabelio prijungimas	M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC