


Kištukas FBS-RJ45-8-GS

Gaminio numeris: 534494

FESTO

CPX-FEC-... funkciniam moduliui



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	33 mm
Aukštis	41 mm
Ilgis	20 mm
Produkto svoris	15 g
Etherneto kabelio specifikacija	Tipas: CAT 5 Kabelio šerdies skersmuo: 0.89 - 0.99 mm AWG 24-26, gerai susuktas
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 5,4 mm
Apsaugos klasė	IP65 IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 % nesikondensuojantis
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas
Material screws	Plienas
Material seals	NBR