


Tepalinė MS12N-LOE

Gaminio numeris: 535044

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys