

# Linijinis/pasukamas spaustuvas CLR-25-20-R-P-A

Gaminio numeris: 535445

FESTO

Fiksavimo sistema su linijiniu ir posūkio judesiu, 90° į dešinę, standartinis portų žymėjimas atitinka ISO 21287 reikalavimus



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Absoliuti eiga  | 33 mm  |
| Stūmoklio diameteras                                  | 25 mm  |
| Stūmoklio koto sriegis                                | M6   |
| Posūkio kampas  | 90 deg +/- 3 deg   |
| Spaustuvo eiga  | 20 mm  |
| Dempferiavimas  | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Montavimo pozicija                                    | Bet koks   |
| Konstrukcija  | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas<br>Cilindro įvorė                                     |
| Pozicijos atpažinimas                                 | priartėjimo jutikliams   |
| Posūkio kryptis                                       | Dešinė   |
| Darbinis slėgis                                       | 2 ... 10 bar   |
| Darbo režimas   | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei               | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                         | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B2-L   |
| Aplinkos temperatūra                                  | -10 ... 80 °C  |
| Effective clamping force at 0.2 MPa (2 bar, 29 psi)   | 63 N   |
| Effective clamping force at 0.4 MPa (4 bar, 58 psi)   | 127 N  |
| Effective clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)   | 188 N  |
| Maksimalus užveržimo momentas, varžtas                | 12 Nm  |
| Theoretical clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 227 N  |
| Produkto svoris                                       | 455 g  |
| Montavimo tipas                                       | Su kiauryme<br>su vidiniu sriegiu<br>su priedais<br>Pasirenkamas                   |
| Pneumatinis pajungimas                                | M5   |
| Material of flange screw                              | Plienas<br>Galvanizuota  |
| Material cover  | Aliuminio liejinys<br>padengtas  |
| Material seals  | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing                                      | Aliuminio liejinys<br>lygiai anoduotas   |
| Material piston rod                                   | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material cylinder barrel                              | Aliuminio liejinys<br>lygiai anoduotas   |