

# Filtrai

## MS4N-LF-1/4-EUM

Gaminio numeris: 535692

FESTO

40 µm filtras, metalizuota kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	25 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Darbinis slėgis	0 ... 14 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	349 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Padengtas aliuminiu Aliuminio liejinys
Material screen	PA
Material separating plate	POM