



# Cilindro-skirstytuvo kombinacija DNCV-32- -PPV-A-5/2LA

Gaminio numeris: 536424

FESTO

Be diagnostinio modulio.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	70 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: žemos srovės fazė: 0,5 W, aukštos srovės fazė: 1,23 W
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	415 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Judanti masė	162 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	36 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	900 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	9 g
Elektrinis pajungimas	8-poliai M12x1 Kištukas apvalios konstrukcijos
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Integruotas slopintuvas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Integruotas slopintuvas
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas