

Mikro filtras

MS6-LFM-1/4-ARM-DA

Gaminio numeris: 536869

FESTO

0.01µm filtras, plastikinė kolba, plastikinė kolbos apsauga, rankinis kondensato išleidimas, su slėgio skirtumo indikacija, kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	6
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	900 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	135 l/min
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Informacija	atitinka RoHS
Produkto svoris	600 g